



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС КГ 417/052.CN.02.09961

Серия КГ № 0203737

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "Центр Сертификации Аурум"

Аттестат аккредитации № КГ 417/КЦА.ОСП.052

Место нахождения: 720044, Кыргызская Республика, город Бишкек, улица Ахунбаева, дом 165, 13 этаж, офис №7

Телефон: (0 312)-300424 Адрес электронной почты: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНПРОДАКШН"

Место нахождения: 620085, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица 8 Марта, дом 267, помещение 11/1

Адрес места осуществления деятельности: 620016, Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Амурдсена, дом 107, офис 607, основной государственный регистрационный номер 1156658089587

Телефон: +73433444400 Адрес электронной почты: info@geniled.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "GUANGZHOU LONGCHUANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, 5th, 3rd Building, ShengBang Industrial Park, Dong Xiang Cun, Dashi Town, Pan Yu, Guangzhou, 23.046235°, 113.278858°

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения: блоки питания, в том числе блоки аварийного питания, торговая марка «Geniled» модели: (согласно приложению бланк №0165344-0165345).

Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ЕАЭС 8504409100**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № ПР-4399/ЭЛ, ПР-4400/ЭЛ от 12.05.2025 года, выданных Испытательной лабораторией ТОО "Элесар", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КЗ.Т.02.2418 от 09.02.2021

Акта анализа состояния производства №09030-СС/04-2025 от 10.04.2025, выданного ОС ОсОО "Центр Сертификации Аурум" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц КГ 417/КЦА.ОСП.052) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Исаев Эркин Адикович

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р МЭК 61347-1-2011, ГОСТ IEC 61347-2-13-2013, ГОСТ CISPR 15-2014, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015. Условия хранения изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Назначенный срок службы (срок годности) указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Дата изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения указана в акте отбора 24.03.2025. Договор на сертификацию № GL-200/2000225IN от 20.02.2025 года.**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 15.05.2025 **ПО** 14.05.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))Аскарлов Байзак Болотбекович
(ФИО)Азаматова Бегимай Таалайбековна
(ФИО)



ПРИЛОЖЕНИЕ



№ ЕАЭС КГ 417/052.CN.02.09961

Серия КГ № 0165344

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	Электрические приборы бытового назначения: блоки питания, в том числе блоки аварийного питания, торговая марка «Geniled», модели: GL-HP20A260P30, GL-HP30A260P30, GL-HP40A260P30, GL-HP50A260P30, GL-HP60A260P30, GL-HP70A260P30, GL-HP80A260P30, GL-HP100A260P30, GL-HP110A260P30, GL-HP120A260P30, GL-HP20A260P30 0-10V, GL-HP30A260P30 0-10V, GL-HP40A260P30 0-10V, GL-HP50A260P30 0-10V, GL-HP60A260P30 0-10V, GL-HP70A260P30 0-10V, GL-HP80A260P30 0-10V, GL-HP100A260P30 0-10V, GL-HP110A260P30 0-10V, GL-HP120A260P30 0-10V, GL-HP20A260P30 1-10V, GL-HP30A260P30 1-10V, GL-HP40A260P30 1-10V, GL-HP50A260P30 1-10V, GL-HP60A260P30 1-10V, GL-HP70A260P30 1-10V, GL-HP80A260P30 1-10V, GL-HP100A260P30 1-10V, GL-HP110A260P30 1-10V, GL-HP120A260P30 1-10V, GL-HP20A260P30 DALI, GL-HP30A260P30 DALI, GL-HP40A260P30 DALI, GL-HP50A260P30 DALI, GL-HP60A260P30 DALI, GL-HP70A260P30 DALI, GL-HP80A260P30 DALI, GL-HP100A260P30 DALI, GL-HP110A260P30 DALI, GL-HP120A260P30 DALI, GL-HP20A260P30 ISO, GL-HP30A260P30 ISO, GL-HP40A260P30 ISO, GL-HP50A260P30 ISO, GL-HP60A260P30 ISO, GL-HP70A260P30 ISO, GL-HP80A260P30 ISO, GL-HP100A260P30 ISO, GL-HP110A260P30 ISO, GL-HP120A260P30 ISO, GL-HP20A260P30 SD, GL-HP30A260P30 SD, GL-HP40A260P30 SD, GL-HP50A260P30 SD, GL-HP60A260P30 SD, GL-HP70A260P30 SD, GL-HP80A260P30 SD, GL-HP100A260P30 SD, GL-HP110A260P30 SD, GL-HP120A260P30 SD, GL-HP20A350P30, GL-HP30A350P30, GL-HP40A350P30, GL-HP50A350P30, GL-HP60A350P30, GL-HP70A350P30, GL-HP80A350P30, GL-HP100A350P30, GL-HP110A350P30, GL-HP120A350P30, GL-HP20A350P30 0-10V, GL-HP30A350P30 0-10V, GL-HP40A350P30 0-10V, GL-HP50A350P30 0-10V, GL-HP60A350P30 0-10V, GL-HP70A350P30 0-10V, GL-HP80A350P30 0-10V, GL-HP100A350P30 0-10V, GL-HP110A350P30 0-10V, GL-HP120A350P30 0-10V, GL-HP20A350P30 1-10V, GL-HP30A350P30 1-10V, GL-HP40A350P30 1-10V, GL-HP50A350P30 1-10V, GL-HP60A350P30 1-10V, GL-HP70A350P30 1-10V, GL-HP80A350P30 1-10V, GL-HP100A350P30 1-10V, GL-HP110A350P30 1-10V, GL-HP120A350P30 1-10V, GL-HP20A350P30 DALI, GL-HP30A350P30 DALI, GL-HP40A350P30 DALI, GL-HP50A350P30 DALI, GL-HP60A350P30 DALI, GL-HP70A350P30 DALI, GL-HP80A350P30 DALI, GL-HP100A350P30 DALI, GL-HP110A350P30 DALI, GL-HP120A350P30 DALI, GL-HP20A350P30 ISO, GL-HP30A350P30 ISO, GL-HP40A350P30 ISO, GL-HP50A350P30 ISO, GL-HP60A350P30 ISO, GL-HP70A350P30 ISO, GL-HP80A350P30 ISO, GL-HP100A350P30 ISO, GL-HP110A350P30 ISO, GL-HP120A350P30 ISO, GL-HP20A350P30 SD, GL-HP30A350P30 SD, GL-HP40A350P30 SD, GL-HP50A350P30 SD, GL-HP60A350P30 SD, GL-HP70A350P30 SD, GL-HP80A350P30 SD, GL-HP100A350P30 SD, GL-HP110A350P30 SD, GL-HP120A350P30 SD, GL-HP20A450P30, GL-HP30A450P30, GL-HP40A450P30, GL-HP50A450P30, GL-HP60A450P30, GL-HP70A450P30, GL-HP80A450P30, GL-HP100A450P30, GL-HP110A450P30, GL-HP120A450P30, GL-HP20A450P30 0-10V, GL-HP30A450P30 0-10V, GL-HP40A450P30 0-10V, GL-HP50A450P30 0-10V, GL-HP60A450P30 0-10V, GL-HP70A450P30 0-10V, GL-HP80A450P30 0-10V, GL-HP100A450P30 0-10V, GL-HP110A450P30 0-10V, GL-HP120A450P30 0-10V, GL-HP20A450P30 1-10V, GL-HP30A450P30 1-10V, GL-HP40A450P30 1-10V, GL-HP50A450P30 1-10V, GL-HP60A450P30 1-10V, GL-HP70A450P30 1-10V, GL-HP80A450P30 1-10V, GL-HP100A450P30 1-10V, GL-HP110A450P30 1-10V, GL-HP120A450P30 1-10V, GL-HP20A450P30 DALI, GL-HP30A450P30 DALI, GL-HP40A450P30 DALI, GL-HP50A450P30 DALI, GL-HP60A450P30 DALI, GL-HP70A450P30 DALI, GL-HP80A450P30 DALI, GL-HP100A450P30 DALI, GL-HP110A450P30 DALI, GL-HP120A450P30 DALI, GL-HP20A450P30 ISO, GL-HP30A450P30 ISO, GL-HP40A450P30 ISO, GL-HP50A450P30 ISO, GL-HP60A450P30 ISO, GL-HP70A450P30 ISO, GL-HP80A450P30 ISO, GL-HP100A450P30 ISO, GL-HP110A450P30 ISO, GL-HP120A450P30 ISO, GL-HP20A450P30 SD, GL-HP30A450P30 SD, GL-HP40A450P30 SD, GL-HP50A450P30 SD, GL-HP60A450P30 SD, GL-HP70A450P30 SD, GL-HP80A450P30 SD, GL-HP100A450P30 SD, GL-HP110A450P30 SD, GL-HP120A450P30 SD, GL-HP20A460P30, GL-HP30A460P30, GL-HP40A460P30, GL-HP50A460P30, GL-HP60A460P30, GL-HP70A460P30, GL-HP80A460P30, GL-HP100A460P30, GL-HP110A460P30, GL-HP120A460P30, GL-HP20A460P30 0-10V, GL-HP30A460P30 0-10V, GL-HP40A460P30 0-10V, GL-HP50A460P30 0-10V, GL-HP60A460P30 0-10V, GL-HP70A460P30 0-10V, GL-HP80A460P30 0-10V, GL-HP100A460P30 0-10V, GL-HP110A460P30 0-10V, GL-HP120A460P30 0-10V, GL-HP20A460P30 1-10V, GL-HP30A460P30 1-10V, GL-HP40A460P30 1-10V, GL-HP50A460P30 1-10V, GL-HP60A460P30 1-10V, GL-HP70A460P30 1-10V, GL-HP80A460P30 1-10V, GL-HP100A460P30 1-10V, GL-HP110A460P30 1-10V, GL-HP120A460P30 1-10V.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Аскарар Байзак Болотбекович

Азаматова Бегимай Таалайбековна



№ EAЭC KG 417/052.CN.02.09961

Серия КГ № 0165345

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	10V, GL-HP120A460P30 1-10V, GL-HP20A460P30 DALI, GL-HP30A460P30 DALI, GL-HP40A460P30 DALI, GL-HP50A460P30 DALI, GL-HP60A460P30 DALI, GL-HP70A460P30 DALI, GL-HP80A460P30 DALI, GL-HP100A460P30 DALI, GL-HP110A460P30 DALI, GL-HP120A460P30 DALI, GL-HP20A460P30 ISO, GL-HP30A460P30 ISO, GL-HP40A460P30 ISO, GL-HP50A460P30 ISO, GL-HP60A460P30 ISO, GL-HP70A460P30 ISO, GL-HP80A460P30 ISO, GL-HP100A460P30 ISO, GL-HP110A460P30 ISO, GL-HP120A460P30 ISO, GL-HP20A460P30 SD, GL-HP30A460P30 SD, GL-HP40A460P30 SD, GL-HP50A460P30 SD, GL-HP60A460P30 SD, GL-HP70A460P30 SD, GL-HP80A460P30 SD, GL-HP100A460P30 SD, GL-HP110A460P30 SD, GL-HP120A460P30 SD, , GL-HP20A480P30, GL-HP30A480P30, GL-HP40A480P30, GL-HP50A480P30, GL-HP60A480P30, GL-HP70A480P30, GL-HP80A480P30, GL-HP100A480P30, GL-HP110A480P30, GL-HP120A480P30; GL-HP20A480P30 0-10V, GL-HP30A480P30 0-10V, GL-HP40A480P30 0-10V, GL-HP50A480P30 0-10V, GL-HP60A480P30 0-10V, GL-HP70A480P30 0-10V, GL-HP80A480P30 0-10V, GL-HP100A480P30 0-10V, GL-HP110A480P30 0-10V, GL-HP120A480P30 0-10V, GL-HP20A480P30 1-10V, GL-HP30A480P30 1-10V, GL-HP40A480P30 1-10V, GL-HP50A480P30 1-10V, GL-HP60A480P30 1-10V, GL-HP70A480P30 1-10V, GL-HP80A480P30 1-10V, GL-HP100A480P30 1-10V, GL-HP110A480P30 1-10V, GL-HP120A480P30 1-10V, GL-HP20A480P30 DALI, GL-HP30A480P30 DALI, GL-HP40A480P30 DALI, GL-HP50A480P30 DALI, GL-HP60A480P30 DALI, GL-HP70A480P30 DALI, GL-HP80A480P30 DALI, GL-HP100A480P30 DALI, GL-HP110A480P30 DALI, GL-HP120A480P30 DALI, GL-HP20A480P30 ISO, GL-HP30A480P30 ISO, GL-HP40A480P30 ISO, GL-HP50A480P30 ISO, GL-HP60A480P30 ISO, GL-HP70A480P30 ISO, GL-HP80A480P30 ISO, GL-HP100A480P30 ISO, GL-HP110A480P30 ISO, GL-HP120A480P30 ISO, GL-HP20A480P30 SD, GL-HP30A480P30 SD, GL-HP40A480P30 SD, GL-HP50A480P30 SD, GL-HP60A480P30 SD, GL-HP70A480P30 SD, GL-HP80A480P30 SD, GL-HP100A480P30 SD, GL-HP110A480P30 SD, GL-HP120A480P30 SD, , RES1, RES2, RES3, EM1, EM2, EM3, EM1 round, EM1 line, EM2 round, EM2 line, EM3 round, EM3 line

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Азаматова Бегимай Таалайбековна